


眼鏡レンズ玉擦り加工工程用粘着テープ

軸ズレ防止シート リキパッドZ-6018

1. 特徴


眼鏡レンズの玉擦り工程用に開発した専用製品です。
種々のレンズに対する高い密着性と優れた軸ズレ防止性能を有しています。

2. 構成(形状)



- 剥離ライナー : フィンガータブ(黒色PETフィルム)
 粘着層 : PETフィルム
 アクリル系粘着剤
 剥離ライナー : PETフィルム

▲テープ断面図



▲上から見た図

3. 仕様

- ・製品仕様 : 担当営業者に御申しつけ下さい。
- ・梱包仕様 : 担当営業者に御申しつけ下さい。
- ・出荷単位 : 担当営業者に御申しつけ下さい。

4. 物性

測定項目		Z-6018		
テープ厚み(μm)		70		
粘着力(N/25mm)	対SUS板	貼着30分後	16.0	
		貼着24時間後	16.5	
保持力(mm/1440min)		対SUS板	0.3	
ボールタック(χ/32)		5		

※本資料に記載した物性数値は弊社で測定した実測値であり、保証値ではありません。製品が目的の用途に適するかご検討、ご確認の上ご使用ください。

【測定条件】 JIS Z 0237に準拠

- 粘着力: 25mm巾のサンプルを被着体に貼り付け、2kgゴムローラーを300mm/min.の速度で1往復圧着。
 23°C × 50%RH条件下で30分間放置後、剥離速度300mm/min.にて180°で剥離し数値を測定。
- 保持力: 被着体に25mm × 25mmの面積で貼り付け、2kgゴムローラーを300mm/min.の速度で1往復圧着。
 40°C条件下で30分放置した後、1kgの荷重を掛け24時間後のズレ長さを測定。
- ボールタック: J-DOW玉転がし法 (23°C × 50%RH)

5. 注意事項

【取り扱い上の注意】

- ・高温・直射日光を避け、冷暗所に保管してください。

【安全・衛生上の注意】

- ・皮ふに直接貼らないでください。
- ・貼る面の油分・水分・ホコリなどをよくふきとってください。
- ・使用環境が低温である場合、付きにくいことがあります。冬季は常温にて保管・使用ください。
- ・ご使用前に安全データシート(SDS)をお読みください。SDSは担当営業部署までご依頼ください。